

Produktblad

Afspændingsmiddel

Stadsings Afspændingsmiddel er fremstillet til afspænding af skyllevand i opvaskemaskiner.

Anvendelsesområder:

Til afspændning af skyllevand.

Anvendelsesbegrænsninger:

Ingen.

Brugsanvisning:

Tilsættes sidste hold skyllevand. Følg i øvrigt maskinens brugsanvisning.

Dosering:

0,1-0,2 ml til 1 liter vand.

Emballageform:

2 x 5 liter (vnr. 1666)

1 x 10 liter (vnr. 1664)

1 x 200 liter (vnr. 12598)

Tilstandsform:

Flydende.

Holdbarhed:

2 ½ år før åbning

1 år efter ibrugtagning.

Ved forgiftningstilfælde kan den behandlende læge få oplysninger om produktets indhold, og evt. behandling af forgiftning, ved at rette henvendelse til Giftlinien på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital, telefonnr. 82 12 12 12.



STADSIING
Clean Knowledge. Safe Solutions.